


CPCI Bridge, 32-bits, 33 MHz

CATALOGUSNUMMER

23006-920



Zeer compact en lage brugvorm, geen interferentie met achterste overgangsplaten

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Bridge is ontworpen voor primaire backplanes met systeemsleuf rechts; bridge voor systeemsleuf links op aanvraag

Geschikt voor 33 MHz

Brug gemonteerd op achterkant van achtervlak, dus geen verlies van sleuven

In overeenstemming met: PICMG 2,6 CompactPCI Bridging Specification, PCI 2,1 PCI Local Bus Specification, Rev. 2,1

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Achterplaat

Type achterzijde: CompactPCI-brug, 32-bits, 33 MHz

Systeemsleuf: Rechts

Net Weight: 0.028kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE