

Flexibele warmtegeleider (FHC) tussen schalen, 20 mm

CATALOGUSNUMMER

24830-005



Het geleiderblok zet verticaal uit/krimpt verticaal om de tolerantiestapeling te compenseren en optimaliseert het oppervlaktecontact en de druk langs het thermische pad; er is geen thermische spleet nodig.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ontworpen voor Intel-, AMD-, via-, Freescale-, NVIDIA- en Texas instrument-processors die gebruikmaken van een BGA-aansluiting

Biedt toonaangevende prestaties voor geleidingskoeling, 10% verbetering ten opzichte van koelmethode voor stroomgeleiding

Geleidingskoeling waarvoor patent is aangevraagd voor elektronica met kleine vormfactor

Bevestigd aan printplaat met thermisch geleidend plakband

Het geleiderblok zet verticaal uit/krimpt verticaal om de tolerantiestapeling te compenseren en optimaliseert het oppervlaktecontact en de druk langs het thermische pad; er is geen thermische spleet nodig

Compatibel met Interscale C-behuizingen

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Geleiderblok

Productserie: Interscale

Type: Warmtegeleider

Werkt met: Omkastingen

Hoeveelheid in verpakking: 1

Diepte: 22mm

Breedte: 22mm

Afwerking: Geanodiseerd; Aluminium-verzinkt

Gross Weight: 0.074kg

Materiaal: Aluminium; Staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE