



# Horizontale rail, achter, type H-VT, zwaar, 84 pk

## CATALOGUSNUMMER

**34560-784**



Combinations of horizontal rails and side panels

|             | Light | Standard | Heavy | Super Heavy |
|-------------|-------|----------|-------|-------------|
| Light       | +     | +        | +     | +           |
| Standard    | +     | +        | +     | +           |
| Heavy       | +     | +        | -     | -           |
| Super Heavy | +     | +        | -     | -           |

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

De horizontale rail, type VT, maakt de directe montage van een backplane mogelijk.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voor directe montage op een achtervlak

Montage boven en onder

Verzonken installatie voor hoge mechanische eisen (H-VT)

Aluminium extrusie, geanodiseerde afwerking, geleidend contactoppervlak

## PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 84HP

Breedte: 431.8mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Diepte: 30.5mm

Afwerking: Geanodiseerd

Hoogte: 9mm

Lengte: 431.8mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Producttype: Horizontale rail

Type: Zwaar, VT

Werkt met: Subracks; Omkastingen

Gross Weight: 0.149kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**