


# EuropacPRO montageplaat voor gebruik met afdekplaat, 28 pk, 220 mm kaartlengte

## CATALOGUSNUMMER

**34563-009**



| Material | HP | W      | D      |
|----------|----|--------|--------|
| 34563001 | 28 | 146,87 | 112,50 |
| 34563009 | 28 | 146,87 | 172,50 |
| 34563002 | 42 | 217,99 | 112,50 |
| 34563014 | 42 | 217,99 | 172,50 |
| 34563003 | 63 | 324,67 | 112,50 |
| 34563019 | 63 | 324,67 | 172,50 |
| 34563004 | 84 | 431,35 | 112,50 |
| 34563024 | 84 | 431,35 | 172,50 |
| 34563026 | 84 | 431,35 | 232,50 |
| 34563028 | 84 | 431,35 | 292,50 |
| 34563042 | 84 | 431,35 | 352,50 |
| 34563044 | 84 | 431,35 | 412,50 |

Montageplaat voor gebruik met afdekplaten voor installatie en bevestiging van zware componenten. Montageplaten over de volledige breedte (zo breed als de subrack of de systeembehuizing) zijn aan de zijpanelen bevestigd. De montageplaten met gedeeltelijke breedte zijn met behulp van een montagestrip aan het zijpaneel en de horizontale rail bevestigd.

Geleiderails Type 4,4? En type versterkt kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een montageplaat. De boven-/onderkap die in de groef van de horizontale rails van de lamp (type L) wordt geplaatst, kan niet worden gebruikt in combinatie met een montageplaat.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voor het aanbrengen en bevestigen van zware onderdelen

Montageplaat, volledige breedte: De montageplaat is even breed als de subrack/systeembehuizing en is bevestigd aan de zijpanelen

Een geleiderail kan worden aangebracht in de eerste en laatste sleufpositie

Naast de montageplaat kunnen ook EMC-afdekplaten op de steun worden aangebracht

Geleiderails type 4,4 en "versterkt" kunnen niet worden gebruikt

## PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 28HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Diepte: 172.5mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO

Producttype: Montageplaat

Breedte: 146.88mm

Werkt met: Subracks

Net Weight: 0.135kg

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**