

Naaf van de sensoringang

CATALOGUSNUMMER

EA9106

Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één nVent SCHROFF PDU-sensorpoort voor rekvoeding.

KENMERKEN

Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één PDU-sensorpoort

Behuizing met zwarte Power Coating

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Werkt met: RackPower

Gross Weight: 0.148kg

Hoogte: 270mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Stekkertype: RJ45

Productserie: Enlogic

Verwijderbare ingangskabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE