

Serie 311 hardanodize- insteekmachine/uitneemgereedschap

CATALOGUSNUMMER

HF311-TC



De HF311-serie is ontworpen in overeenstemming MET VITA 48,4 en 48,5 om maximaal 20:1 mechanisch voordeel te bieden voor het plaatsen en verwijderen van printplaten met connectorcontacten met hoge dichtheid. De geïntegreerde veer zorgt voor een positieve druk op de connectoren tijdens de bediening van de kaartvergrendeling en een consistente zelfcompensatie voor plaattoleranties. De HF311-TC is ideaal voor onderhoud op het 2e niveau; kan worden bediend met een handschoen en er zijn geen speciaal gereedschap nodig.

?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

KENMERKEN

Ontworpen in overeenstemming MET DE specificaties VAN VITA 48,4 en 48,5

Handhaaft een positieve druk op de connectoren

Voldoet aan 2e niveau onderhoud; kan worden bediend met een handschoen, geen speciaal gereedschap vereist

Biedt zelfcompensatie voor de toleranties van de printplaat

Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme

Aangepast zijscherm beschikbaar

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: PCB-inschuif-/uitschuifeenheid

Met pen: Nee

Materiaal: Aluminiumlegering 6061-T6

Afwerking: Hard zwart geanodiseerd

Ontwerpkenmerk: Tolerantiecompensatie

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificaties aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE