

LED-lampen voor kasten



De kastverlichting biedt een compacte en flexibele oplossing en biedt snelle, eenvoudige montage en installatie. Voor flexibele montage kan de LED-lamp met schroeven aan de behuizing worden bevestigd of snel met optionele magnetische kits aan een plat stalen oppervlak worden bevestigd. Er is ook een bewegingssensor beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lampen kunnen eenvoudig verticaal of horizontaal worden gemonteerd.

Eenvoudige bekabeling op basis van een plug-and-play systeem.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

SPECIFICATIES

Producttype: Verlichting

Table 1/2

Catalogusnummer	Type accessoire	Beschermingsklasse	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Afwerking	Type
57274	Verlichting	IP20	1	Zwart	Glad mat	Cabinet Light, Klemmenblok
57275	Verlichting	IP20	2		Glad mat	Cabinet Light, Magneet
60130-114	Verlichting	IP20	1		Glad	Aansluitkabel
57265	Verlichting	IP20	1	Zwart	Glad mat	Cabinet Light
57272	Verlichting	IP20	1	Zwart	Glad	Aansluitkabel
57273	Verlichting	IP20	1	Zwart	Glad	Aansluitkabel

Table 2/2

Catalogusnummer	Aansluittype	Lichtrendement	Nominale stroom	Gewicht	Certificeringen
57274	Invoer, Bedradingsdoorvo er, 2-polig		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Invoer, Bedradingsdoorvo er, 2-polig		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Invoer, Bedradingsdoorvo er, 2-polig	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Invoer, Bedradingsdoorvo er, 2-polig		10A	0.3kg	RoHS
57273	Invoer, Bedradingsdoorvo er, 2-polig		10A	0.3kg	RoHS

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE