

# Basisset MultipacPRO 19-inch chassis

Met een dergelijke kit kan een klant de 3 verschillende boven- en onderkleppen configureren.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voor niet-gestandaardiseerde assemblages (1 ... 5 u) en gestandaardiseerde samenstellingen (1, 2 u) conform IEC 60297-3-105

Het frame bestaat uit twee laterale delen en een voor-/achterpaneel

Materiaal: Aluminium

Selecteer andere onderdelen (accessoires)

## SPECIFICATIES

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Materiaal:</b>       | Aluminium                  |
| <b>Type:</b>            | Configureerbaar            |
| <b>Productserie:</b>    | MultipacPRO                |
| <b>EMC-afscherming:</b> | Nee (achteraf te monteren) |
| <b>Producttype:</b>     | Subrack/chassis            |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Diepte | Bruikbare breedte | Montage | Voldoet aan | Certificeringen |
|-----------------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------|-----------------|
|-----------------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------|-----------------|

|           |    |       |       |     |                 |      |
|-----------|----|-------|-------|-----|-----------------|------|
| 20860-202 | 1U | 280mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-203 | 1U | 340mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-204 | 1U | 400mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-205 | 1U | 460mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-201 | 1U | 220mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-210 | 2U | 220mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-214 | 2U | 460mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-213 | 2U | 400mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 |      |
| 20860-211 | 2U | 280mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-212 | 2U | 340mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-221 | 3U | 400mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-219 | 3U | 280mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-222 | 3U | 460mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-220 | 3U | 340mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-228 | 4U | 280mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-229 | 4U | 340mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-231 | 4U | 460mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-230 | 4U | 400mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |
| 20860-240 | 5U | 460mm | 403mm | Rek | IEC 60297-3-100 | RoHS |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montageplaat, afdekplaat en bodemplaten, handgrepen en telescopische schuiven afzonderlijk.

Afmetingen h = vrije montagehoogte = H?8,1 mm, b = vrije montagebreedte = 403 mm.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE