

Panhead schroef, Torx

Schroeven met kop.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Panhead-schroef

SPECIFICATIES

Type: Panheadschroef
Producttype: Schroef
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Productserie	Werkt met
24560-148	10mm	Vernikkeld	100	M2.5		Achterplaten, Testadapters
24560-147	7mm	Vernikkeld	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Catalogusnummer	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadm aat	Productserie	Werkt met
24560-161	12mm	Vernikkeld	100	M2.5		Achterplaten, Testadapters
24560-135	6mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO	Subracks
24571-372	10mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-371	14mm	Verzinkt	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Vernikkeld	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Vernikkeld	100	M2.5		Achterplaten, Testadapters
24560-163	16mm	Vernikkeld	100	M2.5		Achterplaten, Testadapters

Table 2/2

Catalogusnummer	Aanhaalmoment
24560-148	0.3N·m
24560-147	0.3N·m
24560-161	0.3N·m
24560-135	1.3N·m
24571-372	2.4N·m
24571-371	2.4N·m
24560-178	
24560-162	
24560-163	

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE