

# PropacPRO-voorpaneel, volledige breedte, niet-afgeschermd



Het voorpaneel, volledige breedte voor PropacPRO Case, kan op het frame van de tas worden bevestigd.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Al paneel, 2,0 mm (84 pk 2,5 mm)

## SPECIFICATIES

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Afwerking:</b>	Geanodiseerd
<b>Type accessoire:</b>	Frontpaneel
<b>Producttype:</b>	Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
20850-136	3U	63HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-158	6U	84HP	1	Geanodiseerd	Geleidend	Nee
20850-129	2U	63HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-135	3U	42HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-142	4U	42HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen
20850-143	4U	63HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-130	2U	84HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-144	4U	84HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-134	3U	28HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-128	2U	42HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee
20850-137	3U	84HP	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Breedte
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**