

# Aansluitstrip, IEC, driefasig



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C13- en C19-uitgangen met 3-fasige ingang.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Stekkerdozen met IEC-aansluitingen conform IEC 60320

Verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m

Montagehoogte 1 u.

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Aluminium; Polyamide

**Kleur:** Grijs; Zwart; Rood

**Producttype:** Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-283	IEC C13	18	Nee	400V	1	44mm
60110-284	IEC C13, IEC C19	24	Nee	400V	1	44mm

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-285	IEC C13, IEC C19	30	Nee	400V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Lengte
60110-283	Geanodiseerd	44mm	947.5mm
60110-284	Geanodiseerd	44mm	947.5mm
60110-285	Geanodiseerd	44mm	1753mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**