

Varistar CP basis/Plinth zijde

Zijafwerking voor montage op basis/steun Varistar CP



KENMERKEN

Sokkel/plint zijden, vlak

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/reksokkel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
24630-077	100mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-083	100mm	300mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-043	200mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-078	100mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-040	100mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-080	200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-042	200mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-081	200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-038	100mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-079	100mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-084	200mm	300mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-039	100mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
24630-082	200mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Catalogusnummer	Hoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
24630-041	200mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Verpakkingseenheid
24630-077	Sokkelzijde	Paar
24630-083	Sokkelzijde	
24630-043	Sokkelzijde	Paar
24630-078	Sokkelzijde	Paar
24630-040	Sokkelzijde	Paar
24630-080	Sokkelzijde	Paar
24630-042	Sokkelzijde	Paar
24630-081	Sokkelzijde	Paar
24630-038	Sokkelzijde	Paar
24630-079	Sokkelzijde	Paar
24630-084	Sokkelzijde	
24630-039	Sokkelzijde	Paar
24630-082	Sokkelzijde	Paar
24630-041	Sokkelzijde	Paar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de basis/steun voor voor/achter afzonderlijk.

Kan niet worden gebruikt in combinatie met zwenkwielen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE