

VMEbus J2 Backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

3 u met J2-vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting passief

Voedingsspanningen kunnen worden geleverd via powerbugs (ringlabel M4) of Fastons

Meerdere backplanes kunnen naast elkaar worden geplaatst zonder dat er ruimte verloren gaat

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-051	Achterplaat	21	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-046	Achterplaat	16	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-040	Achterplaat	10	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-036	Achterplaat	6	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-035	Achterplaat	5	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-034	Achterplaat	4	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-033	Achterplaat	3	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-032	Achterplaat	2	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-051	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	425.3mm	1
23001-046	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	321.3mm	1
23001-040	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	199.2mm	1
23001-036	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	120.5mm	1
23001-035	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	100.2mm	1
23001-034	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	79.8mm	1
23001-033	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	59.7mm	1
23001-032	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	40.4mm	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE