

Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 355–363 mm dia., 14" Buis

CATALOGUSNUMMER

SSG0359RO



KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 574725

Materiaal: Staal

Afwerking: Gelakt;Rood oxide

Buitendiameter (OD): 355 - 363 mm

Buisafmeting: 14"

Gatgrootte (HS): 22 mm

Schroefdiameter (Sc): 20 mm

Schroeflengte (L): 80mm

Statische belasting: 2600N

Breedte (W): 60 mm


Dikte (T): 8 mm

A: 427 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting heeft betrekking op een complete set pijpklemmen voor zware belasting die op hun plaats worden gehouden met de aangegeven schroeven volgens ISO 4014 en de bijbehorende zeskantmoeren volgens ISO 4032 (voor meer informatie, zie norm SSG 7075E).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

