

Flensbeschermer voor multifunctionele C-klem



KENMERKEN

Ontworpen om de deklaag, bvb verf, op flenzen te beschermen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Schroefdiameter (Sc)
SPPM6HD	336200	Staal	Thermisch verzinkt	6
SPPM6S4	336220	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210	Staal	Thermisch verzinkt	8
SPPM8S4	336230	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		8

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Wanneer de lakbeschermingsplaatjes worden gebruikt, is het klembereik ongeveer 3 mm kleiner en moet de toegelaten belasting met 20% worden verlaagd.

De schroefpunt moet zo worden geplaatst dat de lak van de staalconstructie niet wordt beschadigd.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

