

Draadmontage stanghaak met hoeksteun



KENMERKEN

Ophanging voor draadstang van horizontale constructies zoals gelamineerd houten of betonbalken, draagbalken, plafonds en muren

SPECIFICATIES

Afwerking: nVent CADDY Armour;Voorgegalvaniseerd

Materiaal: Verenstaal;Staal

Table 1/1


Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte 1 (HS1)	Type gat 1	Gatgrootte 2 (HS2)	Type gat 2	Statische belasting
M6TIB	174850	7 mm	Onbewerkt	6 mm	Schroefdraad	700N
M8TIB	174940	7 mm	Onbewerkt	8 mm	Schroefdraad	700N
M10TIB	175030	7 mm	Onbewerkt	10 mm	Schroefdraad	700N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangegeven belastingen zijn alleen voor nVent CADDY clips.

Bevestigingsmethode op constructie moet apart worden geëvalueerd.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ

