

FleXbus Transformator Cover IP2X voor 2 Geleiders per fase

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICERINGEN

**UK
CA**



CE

KENMERKEN

Ingang / uitgang voor nulleider / aardgeleider

Bestand tegen spatten van oplosmiddel en koolwaterstof

Snelle en gemakkelijke installatie

UV bestendig

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 508161

Materiaal: Polyvinylchloride

Werktemperatuur: -40 to 140°C


Lengte (L): 670mm

Breedte (W): 230mm

Diepte (D): 180mm

Gewicht eenheid: 0.84kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE