

# Platte gevlochten vermogen shunt, 150 mm<sup>2</sup>, 250 mm

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**PBC150X250**



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 564100

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Draaddiameter: 0.15mm

Dwarsprofiel: 150mm<sup>2</sup>

$\Delta T$  30 K: 440A

$\Delta T$  50 K: 583A

Lengte (L): 250mm

A: 55mm

B: 50mm

C: 8mm

Stroomcoëfficiënt 2 bar: 1.72

Gewicht eenheid: 0.63kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**