

Rechte compressiegreep, Standaard, 2/0 in strengen, 70 mm² in strengen, 13 mm gat

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

RKS7012T



KENMERKEN

Vertind ter bescherming tegen corrosie

Gegloeid koper vergemakkelijkt het krimpen

Geoptimaliseerde maten voor de meest efficiënte elektrische geleiding

Beste mechanische gedrag (vibratie/uittrekken); DIN EN 61373 Klasse 1B 'Spoorwegtoepassingen'

Markeringen op de vergrendeling voor krimpen

Consistente materiaaldikte, precieze diameter en accuraat passen van de kabel; DIN46235

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 716656

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Type kabelschoen/connector: Standaard

Geleidergrootte: 2/0 gevlochten; 70 mm² gevlochten


Gatgrootte (HS): 13mm

Lengte (L): 59mm

Breedte (W): 23mm

Type gereedschap/matrijs: M2M of M2H/RKM2; M3H of M3B/RKM3; MLB/RKML

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE