

Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

WBTSPBAR300EG



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Toegevoegde mechanische koppelingskracht

Werkt met een breed scala aan gootformaten en configuraties

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820704

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Lengte (L): 300mm

Breedte (W): 22mm

Dikte (T): 1.5mm

Sleufgrootte (SS): 7 x 28 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE