


Comline FTTX-kast voor buiten met enkelvoudige toegang, 600H 800W 600D

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

12349-005



Telecom toepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme en zorgen zo voor operationele continuïteit. nVent SCHROFF kasten kunnen worden gebruikt als DSLAM / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG kasten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Hoogteafmetingen zonder steun (140 mm)

Lichtgewicht aluminium kast met enkele wand

Geïsoleerde kast

IP 55

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Buitenkast

Productserie: Comline FTTX

Rekhoogte: 12U

Hoogte: 600mm

Breedte: 800mm

Diepte: 600mm

Wandtype: Enkelwandig

Deurtype: Enkeldeurs

Toegang: Voorkant; Achterkant

Koeling: Isolatie

EMC-afscherming: Nee

Voldoet aan: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Aluminium

Net Weight: 50kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE