


Deurcontactschakelaar zonder kabel

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20118-810



Deurcontactschakelaar met magneetcontact, maakt bedrijfsefficiëntie mogelijk. Dit product is eenvoudig in de hand te houden via plug-and-play.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Deurcontactschakelaar (zonder aansluitkabel)

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Schakelaar

Diepte: 33.5mm

Hoogte: 76.5mm

Bedrijfstemperatuur: -25 to 75°C

Beschermingsklasse: IP66

Breedte: 31mm

Voldoet aan: UL® 508; EN 50047 vorm B

Nominale stroom: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Spanning: 24 – 230V

Draadgrootte: 0.5 – 2.5mm²

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel beugel voor installatie van deurschakelaar (Varistar, Novastar, EURORACK) afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE