

Stroomverdeelmodules volgens DIN 43880, stroomonderbreker 3 x 16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20119-356



GFCI-stroomonderbreker robuust met test- en resetknoppen ter bescherming tegen aardingsfouten, die volledige bescherming biedt tegen aardingsfouten. Schroff GFCI-stroomonderbrekers passen in een 19-inch verdeelkast of kleine distributiemodule.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Klikt op DIN-profielrail

Voor montage in 19-inch verdeelkast of kleine verdeelmodule

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Stroomverdeler

Hoeveelheid in verpakking: 1

Breedte: 53.5mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE