

# Gevlakte deur Varistar CP, met 1-punts vergrendeling, alleen sleutelplaat, RAL 7021, 24 u, 1200H 800 W

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**21630-482**



Varistar CP glazen deur enkelvoudige vergrendeling voor IP 20-toepassingen.

### KENMERKEN

St, 1,5 mm

Veiligheidsglas, 6 mm

Klepje van het sleutelslot

Openingshoek 180°

### PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 24U

Hoogte: 1200mm

Breedte: 800mm

Type vergrendeling: Enkele vergrendeling

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Voldoet aan: IEC 61587-1

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal; Glas

Productserie: Varistar CP

Producttype: Kastdeur

Beschermingsklasse: IP20

Type: Glazen deur

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 25.501kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**