

3x temperatuur- en 1x vochtigheidssensor

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EA9105



3x temperatuur- en 1x vochtigheidssensor voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's

KENMERKEN

3x temperatuur- en 1x vochtigheidssensor

Met kabel van 2 meter en geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Temperatuurmeetbereik 0 tot 65 °C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting +/- 2 %

Meetbereik vochtigheid 10-90% RV, niet-condenserend

Nauwkeurigheid vochtigheidsmeting +/- 5%

Tweede en derde temperatuursensor met kabel van 950 mm

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Werkt met: RackPower

Hoogte: 270mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Stekkertype: RJ45

Productserie: Enlogic

Verwijderbare ingangskabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE