

BASIS-PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EB0317-A



Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Basis-PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (10) C13; (1) C19

Aantal fittingen: 11

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 0

Locatie van de ingangskabel: Invoer voorzijde

Ingangsspanning: 100 – 240V

Fase: 1 PH

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Max. ingangsvermogen: 3,68 kVA

Uitgangsspanning: 100 – 240VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 20 A (16 A) Noord-Amerika; 16 A internationaal

Stekkertype: C20

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Ja

Type meting: Geen

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 0m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE