

BASIS-PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EB0402



Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 400 VAC, driefasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Basis-PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (24) C13; (6) C19

Aantal fittingen: 30

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 0

Lengte ingangskabel: 3m

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 400V

Fase: 3 PH WYE

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Max. ingangsvermogen: 11,0 kVA

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 16 A

Uitgangsspanning: 200 – 240VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: IEC 60309 516P6 (IP44)

Type meting: Geen

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE