

# Intelligente iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**EN2326**



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

### KENMERKEN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke stopcontacten, maakt bewaking op factureringsniveau mogelijk

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

### PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (20) C13; (4) C19

Aantal fittingen: 24

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: Geen stroomonderbreker

Geschakelde stopcontacten: Ja

Aantal stroomonderbrekers: 0

Nominaal vermogen: 3,7 kVA

Lengte ingangskabel: 3m

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 100 – 240V

Fase: 1 PH

Max. ingangsvermogen: 3,68 kVA

Nominale spanning: 230V

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Ja

Uitgangsspanning: 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 16 A

Stekkertype: IEC 60309 316P6 (IP44)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Ja

Type meting: Ingang

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1490mm

Breedte: 52mm

Diepte: 53mm

Gewicht: 7.21kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Gross Weight: 8.45kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**