

Intelligente iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN2850

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp



KENMERKEN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke stopcontacten, maakt bewaking op factureringsniveau mogelijk

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 48

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 20 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Ja

Aantal stroomonderbrekers: 6

Nominaal vermogen: 17,3 kVA Noord-Amerika; 22,1 kVA International

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Max. ingangsvermogen: 17,3 / 22,1 kVA

Nominale spanning: 415V

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Ja

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Stekkertype: IEC 60309 530P6/532P6

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 30 A (24 A) Noord-Amerika; 32 A internationaal

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Type meting: Ingang

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1780mm

Breedte: 56mm

Diepte: 75mm

Gewicht: 13kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Gross Weight: 8.3kg

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE