

Intelligente iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN6880



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen en de voeding van elke afzonderlijke contactdoos en biedt op afstand schakelen van afzonderlijke contactdozen, voor bewaking op factureringsniveau van de eenheid

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (21) vergrendeling C13/C15; (21) vergrendeling C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 42

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 20 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Ja

Aantal stroomonderbrekers: 6

Nominaal vermogen: 17,3 kVA Noord-Amerika; 22,1 kVA International

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Max. ingangsvermogen: 17,3 / 22,1 kVA

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Ja

Nominale spanning: 415V

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Stekkertype: IEC 60309 530P6/532P6

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 30 A (24 A) Noord-Amerika; 32 A internationaal

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Rekeenheden: 0U

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Type meting: Uitlaat

Hoogte: 1780mm

Breedte: 56mm

Diepte: 75mm

Gewicht: 11.62kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.