

Naaf van de sensoringang

Data Solutions

Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één nVent SCHROFF PDU-sensorpoort voor rekvoeding.

KENMERKEN

Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één PDU-sensorpoort

Behuizing met zwarte Power Coating

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Stekkertype	Verwijderbare ingangskabel
EA9106	RackPower	270mm	1	RJ45	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.