

Aansluitstrip, IEC C13

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C13-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

230 V, 10 A

Horizontale en verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitstrips met IEC 60320-C13-aansluitingen

Aansluitkabel 2 m, open uiteinde met ringen

In overeenstemming met IEC 60320

Montagehoogte 1 u.

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium, Polyamide

Kleur: Grijs

Producttype: Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-292	IEC C13	16	Nee	230V	1	44mm
60110-290	IEC C13	8	Nee	230V	1	44mm
60110-291	IEC C13	12	Nee	230V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Lengte
60110-292	Geanodiseerd	608.5mm
60110-290	Geanodiseerd	438.5mm
60110-291	Geanodiseerd	438.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE