

# Aansluitstrip, SCHUKO/UTE, lokaal beeldscherm

## Data Solutions



PDU met lokale vermogensmeter. Relevante vermogensgegevens worden weergegeven op een geïntegreerd display.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Geïntegreerde meting en weergave via lokale displayeenheid

Aansluitstrips met Schuko-aansluitingen

Montagehoogte 1 u.

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Horizontale en verticale montage

Meetfuncties: Spanning, stroom, vermogen, frequentie, cos phi

### SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur	Geschakelde stopcontacten	Lengte
60110-294	Stekkerdoos	SCHUKO	6	Grijs	Nee	438.5mm

Table 2/2

Catalogusnummer	AC-spanning	Diepte	Afwerking	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking
60110-294	230V	44mm	Geanodiseerd	Aluminium, Polyamide	1

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**