

Thermostaat met externe temperatuursensor

Data Solutions

Thermostaat met externe sensor.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De externe sensor kan in de buurt van de kritische subeenheid worden geplaatst

Afstelbereik 20 ... 60 °C, schakelaarverschil 3 ... 10 K

Om verwarmingen of ventilatoren te regelen

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal	Hoeveelheid in verpakking
20715-003	Kunststof	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.