

Varistar CP basis/Plinth

Data Solutions

Een steun maakt functionele opslag van overtollige kabels mogelijk en beschermt het onderste deel van de kast tegen knaagdieren.



KENMERKEN

2 ondersteuningsprofielen, voor voor en achter

Statisch draagvermogen 1000 kg

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/reksokkel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Diepte
24630-037	200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Type
24630-037	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd
24630-034	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd
24630-066	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt
24630-035	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd
24630-065	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt
24630-064	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt
24630-036	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd
24630-067	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de zijafwerking afzonderlijk.

Kan niet worden gebruikt in combinatie met zwenkwielen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE