


Connector met gedeelde bout



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Niet-gecoat, zeer sterk siliconenbrons is geschikt voor koper-op-koper-verbindingen

Vertinde, zeer sterke koperen splitbout met scheiding voor ongelijke geleiders en maakt verbindingen van koper-naar-koper, koper-naar-aluminium en aluminium-naar-aluminium mogelijk

SPECIFICATIES

Vertind: Nee
Materiaal: Siliciumbrons


Table 1/1

Catalogusnummer	Geleidergrootte	Aanhaalmoment (TQ)
ESB8	#16 gevlochten - #8 gevlochten, 1,5 mm ² gevlochten - 6 mm ² gevlochten	18.6 N·m
ESB6	#10 massief - #6 gevlochten, 6 mm ² gevlochten - 10 mm ² gevlochten	18.6 N·m
ESB4	#8 massief - #4 massief, 10 mm ² gevlochten - 16 mm ² gevlochten	18.6 N·m
ESB2	#6 massief - #2 gevlochten, 16 mm ² gevlochten - 25 mm ² gevlochten	31.1 N·m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Oxidatieremmer aanbevolen bij gebruik op aluminium geleiders.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE