

Lade van 19 inch



19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijfpoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 15 kg

Optioneel schrijfpoppervlak

SPECIFICATIES

Statische belasting: 15kg
Producttype: Behuizing/reklade
Materiaal: Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Afwerking | Hoeveelheid in verpakking | Kleur | Kleurcode | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 20110-054 | 1U | Gepoedercoat | 1 | Lichtgrijs | RAL 7035 | |
| 20110-061 | 1U | Gepoedercoat | 1 | | | Geanodiseerd |
| 20110-180 | 1U | Gepoedercoat | 1 | Zwartgrijs | RAL 7021 | |
| 20110-056 | 3U | Gepoedercoat | 1 | Lichtgrijs | RAL 7035 | |
| 20110-062 | 2U | Gepoedercoat | 1 | | | Geanodiseerd |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Afwerking | Hoeveelheid in verpakking | Kleur | Kleurcode | Afwerking voorzijde |
|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 20110-181 | 2U | Gepoedercoat | 1 | Zwartgrijs | RAL 7021 | |
| 20110-063 | 3U | Gepoedercoat | 1 | | | Geanodiseerd |
| 20110-055 | 2U | Gepoedercoat | 1 | Lichtgrijs | RAL 7035 | |
| 20110-182 | 3U | Gepoedercoat | 1 | Zwartgrijs | RAL 7021 | |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Type | Werkt met |
|-----------------|------|---------------------|
| 20110-054 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-061 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-180 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-056 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-062 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-181 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-063 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-055 | Lade | 19 inch behuizingen |
| 20110-182 | Lade | 19 inch behuizingen |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE