

AMC-voorpaneel met handgreep



AdvancedMC-voorpaneel inclusief EMC-pakking voor AMC.0 Rev. 2,0-modules.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met de AMC.0 R2.0-specificatie

Voorpaneel voor trekhandgreepmechanisme (met uitsparingen voor lichtpijp)

Voor gebruik in combinatie met het AMC-trekhendelmechanisme, AMC.0 R2.0

SPECIFICATIES

Type accessoire: Frontpaneel

Producttype: Frontpaneel

Table 1/2


Catalogusnummer	Hoogte (H)	Rekbreedte	Ontwerpkenmerk	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking
30849-658	73.8mm	4HP	Middelgroot formaat	Aluminium	Geëloxeerd	1
30849-694	148.8mm	6HP	Groot formaat	Aluminium	Geëloxeerd	1
30849-406	148.8mm	4HP	Middelgroot formaat	Roestvrij staal		1
30849-402	73.8mm	3HP	Compact	Roestvrij staal		1

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Rekbreedte	Ontwerpkenmerk	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking
30849-403	73.8mm	4HP	Middelgroot formaat	Roestvrij staal		1
30849-682	73.8mm	6HP	Groot formaat	Aluminium	Geëloxeerd	1
30849-407	148.8mm	6HP	Groot formaat	Roestvrij staal		1
30849-404	73.8mm	6HP	Groot formaat	Roestvrij staal		1
30849-670	148.8mm	4HP		Aluminium	Geëloxeerd	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Diepte (D)	Breedte (W)
30849-658	Onbewerkt	Onbewerkt	2.5mm	19mm
30849-694	Onbewerkt	Onbewerkt	2.5mm	29mm
30849-406	Onbewerkt	Onbewerkt	1mm	19mm
30849-402	Onbewerkt	Onbewerkt	1mm	13.9mm
30849-403	Onbewerkt	Onbewerkt	1mm	19mm
30849-682	Onbewerkt	Onbewerkt	2.5mm	29mm
30849-407	Onbewerkt	Onbewerkt	1mm	29mm
30849-404	Onbewerkt	Onbewerkt	1mm	29mm
30849-670	Onbewerkt	Onbewerkt	2.5mm	19mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ