

# Voorpaneel van CompacPRO

Het voorpaneel van de CompacPRO-behuizingen is met bouten aan het voorframe van de behuizing bevestigd.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Het voorpaneel is met bouten aan het voorframe van de behuizing bevestigd

## SPECIFICATIES

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Afwerking:</b>	Geanodiseerd
<b>Type accessoire:</b>	Frontpaneel
<b>Producttype:</b>	Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Behandelde randen	EMC-afscherming	Hoogte	Breedte
30823-227	Nee	Nee	172.9mm	345.4mm
30823-209	Nee	Nee	84mm	238.7mm
30823-224	Nee	Nee	128.4mm	345.4mm
30823-284	Nee	Nee	261.8mm	452.1mm
30823-254	Nee	Nee	128.4mm	167.5mm
30823-272	Nee	Nee	172.9mm	452.1mm
30823-269	Nee	Nee	172.9mm	238.7mm
30823-257	Nee	Nee	128.4mm	238.7mm
30823-260	Nee	Nee	128.4mm	452.1mm
30823-215	Nee	Nee	84mm	452.1mm
30823-230	Nee	Nee	261.8mm	345.4mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagekit voor het bevestigen van één achter- en één voorpaneel wordt meegeleverd met de behuizing.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**