

CPCI seriële backplane



De nVent SCHROFF CompactPCI seriële backplanes ondersteunen de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden met PCIe tot Gen 3, 10 GbE, USB 3,0 en S-ATA Rev. 3,0

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voldoet aan specificatie PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Utility-aansluiting aan de achterkant van het achtervlak

Mechanische centrering en spie-/coderingsstrip van roestvrij staal op elke volledig uitgeruste sleuf aan de voor- en achterzijde

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23007-661	Achterplaat	1	3U	CompactPCI Serial, geen bus		4HP
23007-641	Achterplaat	1	3U	CompactPCI Serial, geen bus		4HP
23007-681	Achterplaat	1	3U	CompactPCI Serial, geen bus		4HP
23007-621	Achterplaat	1	3U	CompactPCI Serial, geen bus		4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23007-679	Achterplaat	9	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-668	Achterplaat	8	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Links	4HP
23007-629	Achterplaat	9	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Links	4HP
23007-669	Achterplaat	9	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Links	4HP
23007-676	Achterplaat	6	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-677	Achterplaat	7	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-628	Achterplaat	8	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Links	4HP
23007-636	Achterplaat	6	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-627	Achterplaat	7	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Links	4HP
23007-682	Achterplaat	2	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-683	Achterplaat	3	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-667	Achterplaat	7	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Links	4HP
23007-695	Achterplaat	5	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23007-655	Achterplaat	5	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP
23007-637	Achterplaat	7	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-654	Achterplaat	4	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23007-653	Achterplaat	3	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP
23007-639	Achterplaat	9	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Star	Rechts	4HP
23007-649	Achterplaat	9	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-645	Achterplaat	5	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-644	Achterplaat	4	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-643	Achterplaat	3	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-642	Achterplaat	2	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23007-685	Achterplaat	5	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-605	Achterplaat	5	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP
23007-689	Achterplaat	9	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-684	Achterplaat	4	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Links	4HP
23007-693	Achterplaat	3	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP
23007-615	Achterplaat	5	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP
23007-694	Achterplaat	4	3U	CompactPCI Serial met Ethernet Full-mesh	Rechts	4HP

Table 1/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pins	19.3mm	1
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pins	19.3mm	1
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pins	19.3mm	1
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10-pins	19.3mm	1
23007-679	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	181.9mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23007-668	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	161.6mm	1
23007-629	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	181.9mm	1
23007-669	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	181.9mm	1
23007-676	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	120.9mm	1
23007-677	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	141.2mm	1
23007-628	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	161.6mm	1
23007-636	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	120.9mm	1
23007-627	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	141.2mm	1
23007-682	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	39.6mm	1
23007-683	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	60mm	1
23007-667	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	141.2mm	1
23007-695	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	100.6mm	1
23007-655	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	100.6mm	1
23007-637	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	141.2mm	1
23007-654	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	80.3mm	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23007-653	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	60mm	1
23007-639	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	181.9mm	1
23007-649	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	191.9mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type metaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23007-645	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	100.6mm	1
23007-644	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	80.3mm	1
23007-643	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	60mm	1
23007-642	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	19.3mm	1
23007-685	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	100.6mm	1
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-pins	159.9mm	1
23007-689	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	181.9mm	1
23007-684	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	80.3mm	1
23007-693	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	60mm	1
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10-pins	159.9mm	1
23007-694	AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 10-pins	80.3mm	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE