


MTCA.0-systeem voor 6 Mid-Size AMC - modules, MTCA.0, 1 u, 84 pk

CATALOGUSNUMMER

11850-025



1 u MicroTCA-systeem met horizontale kaartbehuizing voor AdvancedMC-modules met één breedte. Het chassis heeft een AC-voedingsingang aan de achterzijde en een geïntegreerde 400 W voeding. De PM EMMC (Power module Enhanced Management Controller) wordt op de achterkant van de achterplaat geïnstalleerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Conform specificatie PICMG MTCA.0 R1.0

1 u, 19-inch subrackstelsel voor 6 Single Mid-Size AdvancedMC-modules, 1 Single Full-Size MCH

Netspanningsingang (100 ... 240 VAC) aan de achterkant van de behuizing, ingebouwde voeding van 400 W, energiebeheer (PM EMMC) op de backplane

Hot-swappable ventilatormodule met koelunit manager (CU EMMC), luchtstroom van rechts naar links

Toegang tot het luchtfilter vanaf de voorkant

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 6

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: MTCA.0 stertopologie, bereikvoorstel

Gegevensoverdracht: 40 GbE; PCIe Gen3

Vermogen per sleuf: 50W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Rechts naar links

Rekhoogte: 1U

Type voeding: Open frame

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Nee

Voldoet aan: PICMG MTCA.0 R2.0

Diepte: 301mm

Hoogte: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

Volledig gemonteerd, bedraad en getest.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE