

# Voorpaneel, afgeschermd, scharnierend onder

Onder scharnierend voorpaneel met u-profiel voor textielpakking.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Het voorpaneel met u-profiel kan worden losgedraaid bij een openingshoek van 135° (niet van RatiopacPRO)

Maakt montage op horizontale rails mogelijk

Afgeschermd, u-voorpaneel met EMC-pakking van textiel

Geschikt voor subracks (EuropacPRO) en tassen (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

## SPECIFICATIES

<b>Diepte (D):</b>	2.5mm
<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Afwerking:</b>	Geanodiseerd; Geëloxeerd
<b>Type accessoire:</b>	Frontpaneel
<b>Producttype:</b>	Frontpaneel
<b>Type:</b>	Frontpaneel zonder handgreep

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-599	3U	42HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
20848-604	6U	84HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-608	3U	28HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-605	4U	42HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-602	6U	42HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-601	3U	84HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-607	4U	84HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-606	4U	63HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-600	3U	63HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-696	6U	28HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd
20848-603	6U	63HP	1	Scharnierend, onderkant	Textiel	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
20848-599	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	128.4mm	213mm
20848-604	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	261.8mm	426.4mm
20848-608	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	128.4mm	141.9mm
20848-605	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	172.9mm	213mm
20848-602	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	261.8mm	213mm
20848-601	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	128.4mm	426.4mm

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
20848-607	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	172.9mm	426.4mm
20848-606	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	172.9mm	319.7mm
20848-600	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	128.4mm	319.7mm
20848-696	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	261.8mm	141.9mm
20848-603	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nee (achteraf te monteren)	261.8mm	319.7mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het voorpaneel kan in geopende stand worden verwijderd (> 135°).

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**