

# Voorpaneel, niet afgeschermd, scharnierend onder

Niet-afgeschermd voorpaneel met scharnieren onder.



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Het voorpaneel kan worden losgedraaid bij een openingshoek van 135° (niet van RatiopacPRO)

Maakt montage op horizontale rails mogelijk

## SPECIFICATIES

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Diepte (D):</b>      | 2.5mm                        |
| <b>Materiaal:</b>       | Aluminium                    |
| <b>Afwerking:</b>       | Geanodiseerd                 |
| <b>Type accessoire:</b> | Frontpaneel                  |
| <b>Producttype:</b>     | Frontpaneel                  |
| <b>Type:</b>            | Frontpaneel zonder handgreep |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Montage                 | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde |
|-----------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20838-280       | 3U        | 28HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Montage                 | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde |
|-----------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20838-271       | 3U        | 42HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-274       | 6U        | 42HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-279       | 4U        | 84HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-272       | 3U        | 63HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-275       | 6U        | 63HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-278       | 4U        | 63HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-277       | 4U        | 42HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-276       | 6U        | 84HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |
| 20838-273       | 3U        | 84HP       | 1                         | Scharnierend, onderkant | Geanodiseerd        | Geleidend             |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Behandelde randen | Voldoet aan                     | EMC-afscherming | Hoogte (H) | Breedte (W) |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 20838-280       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 128.4mm    | 141.9mm     |
| 20838-271       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 128.4mm    | 213mm       |
| 20838-274       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 261.8mm    | 213mm       |
| 20838-279       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 172.9mm    | 426.4mm     |
| 20838-272       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 128.4mm    | 319.7mm     |
| 20838-275       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 261.8mm    | 319.7mm     |
| 20838-278       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 172.9mm    | 319.7mm     |
| 20838-277       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 172.9mm    | 213mm       |
| 20838-276       | Nee               | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | Nee             | 261.8mm    | 426.4mm     |

