

Contactdoos, UTE, met Wieland®-ingang



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens het aanbrengen door alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Uitgang via UTE-aansluitingen

Horizontale of verticale montage

Montagehoogte 1 u.

In overeenstemming met NFC 61-303

SPECIFICATIES

- Lengte:** 438.5mm
Materiaal: Aluminium; Polyamide
Producttype: Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-357	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-356	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-346	UTE	8	Nee	230V		1
60110-355	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-348	UTE	8	Nee	230V		1
60110-347	UTE	8	Nee	230V		1

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Diepte	Afwerking
60110-357	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-356	Zwart	44mm	Geanodiseerd
60110-346	Wit	44mm	Geanodiseerd
60110-355	Wit	44mm	Geanodiseerd
60110-348	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-347	Zwart	44mm	Geanodiseerd

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel montagebeugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE