

Vinkelbrakett



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, gjengestag, S-kroker eller kjetting fra betong eller treverk

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)
AB	171120	1340311	Stål	Forhåndsgalvanisert	6.3 mm	6.3 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
AB	171120	1340311	25.3 mm	25.3mm	19 mm	2.74 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning
AB	171120	1340311	700N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

