

# APY eksternt horisontal veggbrakett



## FUNKSJONER

Sidemontert sadelfeste for C-profiler og skinner

Komplett med festemidler

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Kanaltype	Avstivertype
APYSTRUTS6	584840		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APYE23EG	584740		Stål	Elektro galvanisert	E2L, E2, E3	
APYE4STRUTEG	584751	3532059	Stål	Elektro galvanisert	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)
APYE01EG	584758		Stål	Elektro galvanisert	E0L, E0, E1	

Table 2/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APYSTRUTS6	584840		50 mm	144 mm	5 mm	43 mm
APYE23EG	584740		40 mm	124 mm	5 mm	36 mm
APYE4STRUTEG	584751	3532059	50 mm	144 mm	5 mm	43 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
APYE01EG	584758		40 mm	124 mm	5 mm	31 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.
APYSTRUTS6	584840		12 mm	19 mm
APYE23EG	584740		12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	3532059	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758		12 mm	19 mm

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

