

Kabelspole



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kan kappes etter behov

Forstrukket sikringskabel

Sertifiserte Kjemikalier samsvarende med CPVC rør system

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021

SPESIFIKASJONER

Overflate: Forhåndsgalvanisert;Lakkert

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Støttestørrelse	Diameter	Kabellengde	UL-registrert belastning	Farge
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Rød
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Hvit

Katalognummer	Artikkelnummer	Støttestørrelse	Diameter	Kabellengde	UL-registrert belastning	Farge
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blå

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kabelen er pulverlakkert.

FBC™ System Compatible indikerer at dette produktet har blitt testet, og overvåkes fortløpende, for å sikre kjemisk kompatibilitet med FlowGuard Gold®, BlazeMaster® og Corzan® rørsystemer og produkter laget med TempRite® Technology». «FBC System Compatible-logoen, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® og TempRite® er varemerker for Lubrizol Advanced Materials, Inc. eller dets tilknyttede selskaper.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

