Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 168,3mm dia, 6" Rør, 150 DN

KATALOGNUMMER

DIN168PL

FUNKSJONER

- For høye statiske krav i industribygging
- Egnet for bruk med fastpunkter
- Kan sveises på en T-bjelke for å skape et glideelement

PRODUKTEGENSKAPER

- Artikkelnummer: 400174
- Materiale: Stål
- Overflate: Standard
- Ytre diameter (OD): 168.3 mm
- Rørstørrelse: 6"
- NB/DN: 150
- Hullstørrelse (HS): 18 mm
- Bredde (W): 50 mm
- Tykkelse (T): 8 mm
- A: 232 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika
+1.800.753.9221
Alternativ 1 – Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk støtte

Europa
Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa
Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.