

Ekstra kraftig rørklemme, 74-81 mm, 2-1/2" rør, DN 65, M10/M12, elektrogalv.

KATALOGNUMMER

HDN065EG



SERTIFISERINGER

FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktnutter med flate sider for bruk med skrunøkler

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 579049

Mutter inkludert: Ja

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 74 - 81 mm

Rørstørrelse: 2 1/2"

NB/DN: 65

Stangstørrelse (RS): M10;M12

Bredde (W): 30 mm

Tykkelse (T): 3 mm

Skruediameter (Sc): 8 mm

Skruediameter, metrisk (Sc): M8

Skruelengde (L): 25mm

Statisk belastning: 3500N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

