

# nVent CADDY Macrofix Plus ikke-isolerte, 73-83 mm OD, M8, M10 Stag

## KATALOGNUMMER

**MFZ083**



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Utøket åpningsvinkel for tilpassning av alle standard rør-dimensjoner

Hurtig blokkerings teknikk, forhindrer opphenget å utilsiktet åpne seg eller løsne når metall-røret er i bevegelse, eller ved justeringer

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen

Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586810

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 73 - 83 mm

Stangstørrelse (RS): M8;M10

NB/DN: 65

Rørstørrelse: 2 1/2"

Bredde (W): 23 mm


Tykkelse (T): 1.5 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 37mm

Statisk belastning: 2000N

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

